



گروه مهندسين پزشکی لیزر تک وارد کننده مستقیم انواع تجهیزات پزشکی زیبایی و دستگاه های لیزر پزشکی ، مفتخر است با بیش از ده سال تجربه طولانی مدت در این زمینه جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات را به جامعه پزشکی ارائه نماید.

CANDELA_HC

شرکت لیزر تک مفتخر است تا با ارائه بروزترین دستگاه لیزر کندلا گام بزرگی در تجهیز کلینیک های زیبایی کشور بردارد. این دستگاه از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه کندلا امریکایی است حتی به منظور رعایت نکات بهداشتی همانند کندلا امریکایی دارای سری یکبارمصرف میباشد. همچنین این دستگاه با توان خارجی ۲۰۰۰ وات و اسپات سائز ۱۶ میلیمتر و طول موج الکساندرایت عملکردی مشابه به کندلا واقعی را داراست. سیستم خنک کننده این دستگاه به صورت ایرکولینگ (کولینگ مجزا) بوده که دمای پوست را تا منفی ۲۰ درجه پایین می آورد و امکان ایجاد درد و سوختگی را از بین میبرد. سیستم خنک کننده داخلی این دستگاه نیز با گردش آب قوی توسط پمپ ایتالیایی همچنین چیلر تعبیه شده در دستگاه باعث شده تا این دستگاه کمترین میزان خرابی در مقایسه با مدل های مشابه را داشته باشد.



قابلیت های ویژه دستگاه کندلا جی سی:

بیشترین جوابدهی در مقایسه با دستگاههای مشابه در کشور
دارای سیستم خنک کننده منحصر به فرد مجزا (ایرکولینگ)
صرفه اقتصادی و بازگشت سریع سرمایه
مشابه ترین مدل به کندلای اصلی در ایران
هندپیس بدون تماس با پوست
اسپات سایز ۱۶ میلی متری
توان خروجی ۲۰۰۰ وات



Control System	10.4" color touch LCD screen
Laser Type	Fiber coupled laser
Wavelength	755nm
Machine Power	2000 W
Frequency	1-10Hz
Pulse Width	1-500ms
Spot Size	Φ16
Laser Transmission	High-power Biquartz Optical Fiber (Φ 0.9mm)
Cooling System	Air+Water+ US radiator Cooling System
Shell case material	ABS
Voltage	220V/110V 10A 50/60Hz

METIS

دستگاه لیزر پلاتینیوم متیس ورژن ۱۲۰۰ وات و متیس پلاس ورژن ۲۰۰۰ وات تنها به سفارش شرکت لیزر تک ساخت و تولید گردیده.

این دستگاه جدید ترین و موثر ترین و یکی از با کیفیت ترین دستگاههای ۱۲۰۰ واتی در فرآیند مو زدایی در سال ۲۰۲۱ برای انواع مو و پوست با رنگ های مختلف میباشد. این دستگاه با وجود هندپیس جدید ۲۵ میلی متری توان بالای دستگاه را بدون ایجاد درد و سوختگی روی سطح پوست اعمال می نماید.


با ترکیب چهار طول موج ۷۵۵ ، ۸۰۸ و ۱۰۶۴ نانومتری و همینطور طول موج ۹۴۰ نانومتری (برای اولین بار در ایران) با عمق نفوذ بالا و انرژی بالا برای هر تک پالس و جذب بالاتر در کلروفرم ملانین ، درون لایه اپیدرم نفوذ می کند و توسط ملانین موجود در فولیکول های مو جذب می شوند.

LANDER
Tech Man

Laser type	high intensity diod laser hair removal system
Wavelength	840-808-755-1064nm
Laser power	1200w - 2000w
Machine power	2000w
Frequency	1Hz-10Hz
Pulse duration	10ms-100ms
Fluence	1-200 J/cm ²
Spot size	12mm*24mm 12mm*30mm
Treatment head life span	100 million shots , 1 years Guarantee
Contact temperature	0-35 c
Contact cooling	pure sapphire contact cooling
Display	10 inch Multi-color touch screen
Power source	AC 220V / 50 - 60 Hz (AC 110V optional)

قابلیت های ویژه دستگاه هتیس:

قابلیت انتخاب طول موج و شدت انرژی
دارای لیزر بار قدرتمند ساخت coherent آمریکا
دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا
بدون درد و سوختگی و دارای سیستم خنک کننده
توان خروجی ۱۲۰۰ وات و توان خروجی ۲۰۰۰ وات
کولینگ بسیار قوی تا منفی ۱۵ درجه
اسپات سایز بزرگ ۱۲ در ۳۰ میلی متر
دارای ۴ طول موج ۷۵۵، ۸۰۸، ۹۱۴ و ۱۰۶۴ نانومتر
رعایت اصول ارگونومیک در طراحی هندپیس



CRYO-MAX

CRYOLIPOLYSIS

دستگاه کرایولیپولیز یک فناوری نوین است که به کمک سرما ، به آرامی و به طور موثر سلول های چربی زیر پوست را هدف قرار داده و آنها را کریستالیزه و منجمد میکند . سپس با گذشت زمان به طور طبیعی ، چربی ها و این سلولهای مرده را دفع کرده و مجددا ترمیم میشود . ابتدا موضع مورد نظر برای حذف چربی های اضافه انتخاب و با توجه به عمق چربی موجود در لایه های پوستی ، پروب ، چربی ها را به درون میکشند .


فشار و مکشی که در ناحیه مورد نظر ایجاد میشود قابل تحمل است . با یک جلسه کرایولیپولیز سایز بین ۴ تا ۱۲ سانتی متر کاهش پیدا میکند .

LANDER
Tech Man



قابلیت های ویژه دستگاه کرایولیپولیز:

دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا
دارای ۴ هندپیس کرایو با ابعاد مختلف برای استفاده در نواحی مختلف
هندپیس های کرایو دارای سایز های ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۵۰ میباشد
طول درمان بسیار کوتاه
منوی بسیار هوشمند با قابلیت تنظیم ریز ترین جزئیات
کاملاً بدون درد و عوارض جانبی
امکان کاهش چربی و سلولیت به صورت کاملاً گزینشی
و هدفمند در نواحی کمر، شکم، پهلوها و باسن



Power supply mode	AC220V±10% 50HZ
	AC110V±10% 60HZ
Negative pressure	0-80Kpa
Cooling	-10to ~45°C
RF frequency	5MHz
Cryo Quantity	4 pcs
Coolant	Purified water or special coolant Ambien
temperature	5°C-40°C
Relative humidity	≤80%
Touch screen	10.4 inches
Machine size	62*46*170cm
Packing size	106*73*65cm
Gw	56kg

NANOSECOND

&

PICOSECOND

Q-Switch laser

دستگاه پاک کردن تئو کئو سوئیچ به منظور سفید کردن پوست و از بین بردن تئو و رنگ دانه های پوستی صورت و بدن طراحی و ساخته شده است. برای پاک کردن تئو غالباً از این دستگاه استفاده میشود که عملکرد آن به این صورت است که ذرات رنگ داخل پوست را منفجر میکند و آنها را به ذرات ریز تبدیل میکند. از دیگر قابلیت های این دستگاه رفع کک و مک و تیرگی پوست و خالهای مادرزادی نیز میباشد.

LASER
Tech Man



قابلیت های ویژه دستگاه لیزر پیکو سکوند:

از بین برنده جای جوش ، ماه گرفتگی و تتو
دارای یک پروب ۱۰۶۴ نانومتر برای تتو مشکی
قابلیت ۱ تا ۱۰ شات در ثانیه
دارای یک پروب ۵۳۲ نانومتری برای تتو رنگی
توان خروجی ۲۰۰ وات
دارای یک پروب ۱۳۲۰ نانومتری برای کربن تراپی

Laser type	Picosecond Laser
Laser output wave length	1064nm/532nm/ 755nm
Laser signal Pulse energy	1~2000mj
Laser Pulse width	800ps
Laser Recurrence rate	1-10Hz
Aming Light	Red infrared diode laser light
Spots Diameter	2-10mm(continously adjustable)
Screen	10 inch color LCD screen
Case Material	ABS
Laser Power source	220V/5A or 110V/10A



ULTRA

&

ULTRA-MONALISE

HIFU

vaginal&face and neck

سیستم هایفو واژینال با استفاده از کانونی کردن امواج اولتراسونیک به طور مستقیم بر روی لایه مخاطی و لایه عضلانی واژن تاثیر گذاشته و در کسری از ثانیه دما را به صورت نقطه ای تا حدود ۶۰ درجه سانتی گراد بالا میبرد . این دما می تواند باعث ساماندهی و تحریک کلاژن های تغییر یافته در بافت فرسوده و باعث بازسازی و نهایتا سفت شدن و لیفت بافت واژن می گردد.

LANCER
Tech Man



قابلیت های ویژه دستگاه هایفو سه کاره:

دارای کوتاهترین طول درمان و دوره نقاهت در مقایسه با سایر روش ها
 استفاده از امواج بی خطر اولتراسونیک (امواج سونوگرافی)
 ایمن ، بدون درد و عاری از هرگونه عوارض جانبی
 دارای بالاترین عمق نفوذ نسبت به سایر روش ها
 افزایش تحریک پذیری واژن
 جوانسازی لیفت و تنگ کردن واژن
 برطرف کردن التهاب (رفع قرمزی و سوزش)
 ایجاد مقاومت در برابر حساسیت ها و عفونت های واژینال



Type	Anti-wrinkle Machine
Certification	Medical CE
Feature	Anti-Puffiness, Deep Cleansing, Skin Tightening, Wrinkle Remover
Operation System	High Frequency
Technology	High Intensity Focused Ultrasound HIFU
Power	160VA
OEM&ODM	12 year experience
Spacing	1.0-10mm(0.5mm/step)
Length	5.0-25mm(1.0mm/step)
Emitter	DS-4.5mm, DS-3.0mm, DS-1.5mm
Functions	Face lifting, skin rejuvenation, wrinkle removal, skin tighten
Keywords	hifu for skin tightening
Voltage	110/220V

FOTONA HC

&

ERIS

Co2 fractional

مد فرکشنال برای جوانسازی و لایه برداری پوست
از بین بردن جای زخم ، جای جوش ، آکنه
از بین بردن تمامی چین و چروکها
مد Gynae واژینال تایتنینگ Vaginal Tightening
سفید کردن واژن ، لابیپلاستی
بستن منافذ باز پوستی ، از بین بردن ضایعات رنگدانه ای
ترمیم بافت های پوستی آسیب دیده
حذف اسکار جراحی ، از بین بردن جای خراشیدگی
ترمیم آفتاب سوختگی و تجدید بافت های پوستی
مد پالسی Pulse Mode برای پیکسل کاتینگ

LAN ER
Tech Man

قابلیت های ویژه دستگاه فرکشنال اریس:

دارای تاییدیه FDA و CE اروپا
دارای تیوب فلزی ساخت کمپانی Coherent آمریکا
دارای دو هندپیس جوانسازی صورت
دارای سه هندپیس واژینال



Laser Type	CO2 fractional laser
Wavelength	10600nm
Beam Delivery	7-joint arm
Maximum Output Power:	40W
Spot Size	0.12-1.25mm (Adjustable)
Power of the Aiming Beam	<5mW
Aiming Beam	635nm
Fractional Scanning Mode	Normal/Randomized/Midsplit Scanning
Ultraspulse Operating Mode	ImPulse, Continuous, Single
Pulse Energy	10mj-200mj (every stepping:2mj)
Spot Pattern	Triangle/Square/Rectangle/Rhombus/ Circle
Pulse Interval	1ms-100ms (every stepping:1mj)
Spot Density	36 spots / cm, 144spots / cm, 576spots / cm, with intermittent loading
Power Supply	AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz

SERA-MAX

RF FRACTIONAL

یکی از مدرن ترین روشهای جوانسازی پوست است روشی ایمن و تهاجمی که میتواند بدون دردسر های عمل جراحی ، نتایج بسیار خوبی رو حاصل کند . در این روش از امواج رادیویی ایمنی استفاده میشود که به لایه میانی پوست نفوذ میکنند و باعث تحریک ، کلاژن سازی و دیگر تغییرات در ساختمان پوست میشود. اساس عملکرد روش آر اف فرکشنال تاثیر بر لایه های سطحی یا عمقی پوست است .

کاربرد های دستگاه:

درمان کامل چین و چروک های پوستی
درمان تحریق بیش از حد
درمان استویا یا ترک های پوستی
درمان اسکار های عمقی پوست
درمان جوش های فعال و جای جوش
سفت کردن نواحی غبغب و فک
موثر در بالا بردن ابرو و درمان افتادگی پلک

LANDER
Tech Man



قابلیت های ویژه دستگاه آر اف فرکشنال :

قابلیت تنظیم انرژی دارای سیستم آر اف فرکشنال و سوزنی
 دارای سری با تعداد سوزن های ۸۱ ، ۴۹ ، ۲۵ تایی
 قابلیت تنظیم سریع و آسان عمق نفوذ سوزن ها
 دارای مد ویژه سوپر جذب
 دارای هندپیس دو تایی و قابلیت کار همزمان



Power supply mode : AC220V±10% -50HZ
AC110V±10% 60HZ
Rated power : 800W
Negative pressure : 0-80Kpa
Cooling : -10to ~45°C
Laser power : 100mw/pcs
Cavitation frequency : 40KHz
RF frequency : 5MHz
Cryo Quantity : 5 pcs
Coolant : Purified water or special coolant Ambien
temperature : 5°C-40°C
Relative humidity : ≤80%
Touch screen : 10.4 inches
Machine size : 62*46*170cm
Packing size : 106*73*65cm
Gw : 56kg

گارانتی و وارانتی

تمامی محصولات لیزرتک دارای سه تا چهار ماه وارانتی بوده که در صورت عدم رضایت خریدار از کیفیت محصولات کلیه مبالغ پرداختی بدون کسر هزینه برگشت داده می شود همچنین این محصولات شامل ۱۲ تا ۲۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

سایر خدمات

ارسال رایگان دستگاه به سراسر کشور در کوتاه ترین زمان ممکن
نصب و راه اندازی و آموزش تخصصی کاملاً رایگان
صدور مدرک اپراتوری معتبر کاملاً رایگان چهار مشاوره رایگان در زمینه راه اندازی صفر تا صد کلینیک

پرداخت اقساطی

لیزر تک جهت رفاه شما مشتریان گرامی امکان تعریف به صورت اقساط بدون بهره را فراهم نموده است تنها کفایت حد اقل ۴۰٪ مبلغ کل دستگاه را به صورت نقدی و مابقی تهیه اقساط ۱۲ تا ۱۸ ماهه پرداخت گردد

📍 خیابان هنگام ، بالاتر از تقاطع فرجام ، پلاک ۹۵

☎ تلفن تماس: ۷۷۰۹۲۱۴۹ - ۷۷۰۹۲۱۴۷ - ۰۲۱

🌐 www.laser-tech.ir 🌐 www.lasertechman.com

📷 [lasertech.official](https://www.instagram.com/lasertech.official)